


CCMT 060204 Wiper, Tipo: PR1225

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260094 PR1225
GTIN	4960664753611
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 060204 Wiper PR1225 Tipo: PR1225

Rompitrucioli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,15 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	WP
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Impiego secondario	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1 mm

Tipo	PR1225
Avanzamento f	0,03 - 0,15 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	50 - 150 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura