

HOLEX**Calibro a corsoio da officina con graduazione in mm e pollici, Intervallo di misurazione: 750mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 415100 750 |
| GTIN | 4045197203175 |
| Classe articolo | 41Z |

Descrizione**Esecuzione:**

Punte di misura smussate per la misura sul fondo di filetti e di intagli stretti. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Graduazione di facile lettura. Con vite di bloccaggio. Interamente temprati fino a Dim. 300; a partire da Dim. 500 superfici di contatto temprate.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore |
| Risoluzione | mm / pollici |
| Lunghezza dei becchi | 150 mm |
| Intervallo di misurazione | 0 - 750 mm |
| Taratura | A1 |
| Ø Misura aggiuntiva interna | 20 mm |
| Esecuzione superficie di contatto | temprate |
| Risoluzione | 1/128 pollici |
| Risoluzione | 1/20 mm |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Norma | ISO 13385 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Scostamento di misura E MPE | ±0,12 mm |
| Graduazione nonio mm/pollici | sì |
| Metrologia | analogico |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |

Servizi

| | |
|--|-------------|
| Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm | 021000 1000 |
| Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm | 021010 1000 |