

**CCMT 09T304 Wiper, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260099 PV720
GTIN	4960664753727
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	WP
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 270 m/min
Tipo	PV720
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura