



## Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 800mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415186 800
GTIN	4045197479846
Classe articolo	41Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nonio in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificata.

**Lunghi becchi per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi Ø.** Regolazione micrometrica. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Regolazione micrometrica.

### Descrizione tecnica

Risoluzione	0,05 mm
Peso	3,5 kg
Esecuzione elementi di lettura	cromata opaca
Esecuzione superficie di contatto	temprate
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Intervallo di misurazione	0 - 800 mm
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	150 mm
Risoluzione	1/20 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	ISO 13385
Scostamento di misura E MPE	±0,12 mm

Registrazione micrometrica	sì
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

## Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000