

**CCMT 09T308 Wiper, Tipo: CA525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260100 CA525
GTIN	
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	WP
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	CA525
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura