

**Mitutoyo**
**Comparatore di sicurezza, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 0,5/55 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	432052 0,5/55
GTIN	4946368668741
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione con protezione antiurto, comparatori di sicurezza, con protezione antiurto e corsa libera aggiuntiva. Struttura molto leggera e robusta, con protezione antipolvere. Gambo d'attacco di Ø 8 mm h6.

Imballaggio: Custodia rigida

Norma: Norma interna

Taratura: C1

Risoluzione: 0,01 mm

Errore ammesso  $f_e$ : 8  $\mu$ m

Forza di misura: 0,4 - 1,4 N

Corsa libera: 3,5 mm

## Descrizione tecnica

Taratura	C1
Corsa libera	3,5 mm
Errore ammesso $f_e$	8 $\mu$ m

Ø alloggiamento	55 mm
Intervallo di misurazione	0,5 mm
Risoluzione	0,01 mm
Forza di misura	0,4 - 1,4 N
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore Mitutoyo 1911T-10

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 3 mm	013210 3
Marcatura incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	013250 12,5

## Accessori

Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15

Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3

Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35