

**DC. T 070202, Tipo: PDL025****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260381 PDL025
GTIN	4960664757787
Classe articolo	25E

Descrizione

DC. T 070202 PDL025 Tipo: PDL025

Rompitrucioli: MFP-SK

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,15 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitrucioli	MFP-SK
Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	PDL025

Avanzamento f	0,03 - 0,15 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCGT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura