




Morsa di precisione per rettifica e controllo senza asta filettata, Larghezza ganasce A: 65mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363650 65
GTIN	4045197313614
Classe articolo	38F

Descrizione

Esecuzione:

· **Acciaio temprato, rettificata su tutti i lati.**

Impiego su 4 lati diversi (base, frontale e laterali).

Avvicinare manualmente la ganaschia mobile al pezzo e serrarla. **All'apertura, la ganaschia mobile viene sollevata automaticamente dal pezzo.**

Funzione:

Sistema di serraggio – la ganaschia mobile blocca il pezzo con due componenti che impediscono che si sollevi o che si inneschino delle vibrazioni durante la lavorazione.

Uso:

Per **la lavorazione e il controllo.**

Precisione:

Entro **0,003 mm** / 100 mm (precisione di sistema).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva a	230 mm
Peso	4,3 kg
Campo di serraggio massimo b	130 mm
Larghezza ganasce A	65 mm
Altezza ganasce C	37 mm

Larghezza complessiva B	65 mm
Tipo di prodotto	Morsa di precisione per controllo