



## Morsa di precisione per rettifica e controllo senza asta filettata, Larghezza ganasce A: 100mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363650 100
GTIN	4045197313621
Classe articolo	38F

### Descrizione

#### Esecuzione:

· **Acciaio temprato, rettificata su tutti i lati.**

**Impiego su 4 lati diversi** (base, frontale e laterali).

Avvicinare manualmente la ganaschia mobile al pezzo e serrarla. **All'apertura, la ganaschia mobile viene sollevata automaticamente dal pezzo.**

#### Funzione:

**Sistema di serraggio** – la ganaschia mobile blocca il pezzo con due componenti che impediscono che si sollevi o che si inneschino delle vibrazioni durante la lavorazione.

#### Uso:

Per **la lavorazione e il controllo.**

#### Precisione:

Entro **0,003 mm** / 100 mm (precisione di sistema).

### Descrizione tecnica

Campo di serraggio massimo b	160 mm
Lunghezza complessiva a	270 mm
Peso	9,5 kg
Larghezza ganasce A	100 mm
Altezza ganasce C	40 mm

Larghezza complessiva B	100 mm
Tipo di prodotto	Morsa di precisione per controllo