




DCMX 070204 Wiper, Tipo: PR1225



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260383 PR1225
GTIN	4960664753642
Classe articolo	25E

Descrizione

DCMX 070204 Wiper PR1225 Tipo: PR1225

Rompitrucioli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,15 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Impiego secondario	P
Rompitrucioli	WP
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,03 - 0,15 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	50 - 150 m/min
Profondità di taglio a_p	0,05 - 2,5 mm

Tipo	PR1225
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMX 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura