



Tampone di misura standard OD, Ø Bussole D: 60-80mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	435154 60-80
GTIN	2050001676979
Classe articolo	46D

Descrizione

Esecuzione:

I calibri a tampone per fori OD sono strumenti di misurazione di confronto meccanici a due posizioni che garantiscono le massime prestazioni. Bussola di misura temprato. Per fori a partire da 3 – 100 mm. Il centraggio mediante la bussola di misura impedisce errori di sbilanciamento, garantendo la massima precisione indipendentemente dall'utilizzatore. Non è più necessaria la ricerca del punto di inversione. Per la lettura sono utilizzabili comparatori semplici e comparatori ad alta sensibilità con Ø gambo 8 h6.

- **Precisione di ripetibilità 1 µm.**
- **Robusto e affidabile.**
- **Tempi di misurazione ridotti e massima sicurezza di misura.**
- **Raccordo filettato calibro/supporto M10×1.**

Uso:

Per fori a partire da 3 – 100 mm. Per controllare i fori nella produzione di serie (misura manuale o automatica).

Fornitura:

Tampone di misura con due punte di contatto in metallo duro a movimento radiale, posizionate a 180°.

Accessori speciali:

Comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore ad alta sensibilità induttivo n. art. 434670, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, portautensili per tamponi di misura n. art. 435160, anelli di azzeramento n.

art. 484030. Prolunghe per misure di profondità, raccordi angolari e battute di profondità su richiesta.

Nota:

Al momento dell'ordine indicare **anche** le esatte tolleranze dei fori, per es.:

n. art. 435154 Dim. 6–12 **10H7**,

n. art. 435154 Dim. 6–12 **10 + 0,15 / – 0,01**,

n. art. 435154 Dim. 6–12 **9,990 / 10,15**.

Se si utilizzano comparatori ad alta sensibilità, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o un tastatore n. art. 434900 Dim. 16.

- **Tamponi di misura per fori molto grandi (fino a Ø 500), intagli, scanalature ed esecuzione a 3 punti su richiesta.**
- **Campo di tolleranza 10 µm o accoppiamento di precisione di qualità 5 e superiore su richiesta.**
- **Campo di misura > 0,2 mm su richiesta.**
- **Contatti di misura disponibili anche in rubino, ceramica e cromo-induriti.**

Descrizione tecnica

Forza di pressione	2 N
Ripetibilità angolare	1 µm
Misura frontale h	4 mm
Misura bussole H	33 mm
Campo di tolleranza	F
Campo di tolleranza	U
Campo di tolleranza	V
Campo di tolleranza	T
Campo di tolleranza	B
Campo di tolleranza	S
Campo di tolleranza	P
Campo di tolleranza	R
Campo di tolleranza	N
Campo di tolleranza	M
Campo di tolleranza	K
Campo di tolleranza	J
Campo di tolleranza	JS

Campo di tolleranza	H
Campo di tolleranza	A
Campo di tolleranza	G
Campo di tolleranza	FG
Campo di tolleranza	F
Campo di tolleranza	EF
Campo di tolleranza	D
Campo di tolleranza	E
Campo di tolleranza	CD
Campo di tolleranza	C
Campo di tolleranza	ZC
Campo di tolleranza	ZB
Campo di tolleranza	Z
Campo di tolleranza	ZA
Campo di tolleranza	F
Qualità	7 mm
Qualità	12 mm
Qualità	9 mm
Qualità	10 mm
Qualità	6 mm
Qualità	11 mm
Qualità	13 mm
Qualità	8 mm
Dimensione nominale	60 - 80 mm
Taratura	C4
Tipo di prodotto	Testina di misura per calibro a tampone per fori

Servizi

023210 160

Rapporto di taratura Alesmetro (Forma B + C) Campo di misura max. 160 mm

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm

484030 75

Impugnature per tamponi di misura OD Lunghezza 50 mm

435160 50

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 60 mm

484030 60

Comparatore ad alta sensibilità \pm Campo di misura / Risoluzione 250/10 μm

434674 250/10

Comparatore ad alta sensibilità \pm Campo di misura / Risoluzione 25/0,5 μm

434674 25/0,5

Impugnature per tamponi di misura OD Lunghezza 235 mm

435160 235

Comparatore ad alta sensibilità \pm Campo di misura / Risoluzione 50/1 μm

434674 50/1

Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm

434920 10

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm

484030 80

Comparatori di precisione induttivi Extramess Modello 2001

434670 2001

Impugnature per tamponi di misura OD Lunghezza 105 mm

435160 105

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 70 mm

484030 70

Tastatore in acciaio Modello 16

434900 16

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 65 mm

484030 65

Comparatore ad alta sensibilità \pm Campo di misura / Risoluzione 130/5 μm

434674 130/5