



Alesmetro di alta precisione per interni in HM senza comparatore SU, Intervallo di misurazione: 280-510mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	435050 280-510
GTIN	2050001046628
Classe articolo	46F

Descrizione

Esecuzione:

Alesmetro a due punti di contatto con elementi di centraggio elastici. Trasmissione scorrevole e precisa della corsa di misura mediante il segmento circolare. Per passare a \varnothing diversi utilizzare le punte tastatrici intercambiabili. Punta di contatto riportata in metallo duro. Impugnatura stabilizzata contro il calore delle mani e la temperatura ambientale.

Punte di contatto fisse **riportate in metallo duro**.

Uso:

Per la misurazione di precisione del \varnothing , della rotondità e della cilindricità dei fori e dei profili interni.

Fornitura:

Alesmetro ad alta precisione (senza comparatore).

Accessori speciali:

Prolunghe per grandi profondità di misurazione n. art. 435142, comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore induttivo ad alta sensibilità n. art. 434670, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, anelli di azzeramento n. art. 484030.

Nota:

Se si utilizzano comparatori ad alta precisione, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o una punta tastatrice n. art. 434900 Dim. 16. Esecuzioni con intervallo di misurazione di 800 mm su richiesta.

Descrizione tecnica

Ripetibilità senza comparatore	1,5 µm
Profondità di misura	400 mm
Numero di punte di contatto	7
Intervallo di misurazione	280 - 510 mm
Numero di anelli di azzeramento	4
Larghezza disco di centraggio	156 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C4
Tipo di prodotto	Alesometro ad alta precisione per interni a 2 punti

Servizi

Rapporto di taratura Alesometro (Forma B + C) Campo di misura max. 800 mm	023210 800
---	------------

Accessori

Comparatore ad alta sensibilità ± Campo di misura / Risoluzione 50/1 µm	434674 50/1
Prolunga profondità di misura Lunghezza 750 mm	435142 750
Prolunga profondità di misura Lunghezza 500 mm	435142 500
Prolunga profondità di misura Lunghezza 1500 mm	435142 1500
Comparatori di precisione induttivi Extramess Modello 2001	434670 2001
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 10 mm	484030 10
Comparatore ad alta sensibilità ± Campo di misura / Risoluzione 130/5 µm	434674 130/5
Comparatore ad alta sensibilità ± Campo di misura / Risoluzione 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Prolunga profondità di misura Lunghezza 250 mm	435142 250

Comparatore con scala antioraria Intervallo di misurazione 10 mm	434807 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 290 mm	484030 290
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Prolunga profondità di misura Lunghezza 2000 mm	435142 2000
Comparatore ad alta sensibilità ± Campo di misura / Risoluzione 250/10 µm	434674 250/10
Comparatore digitale Lettura 0,0005 mm Intervallo di misurazione 12,5 mm	434322 12,5
Prolunga profondità di misura Lunghezza 1000 mm	435142 1000