

Garant

**Frese per smussi GARANT Softcut[®], codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z:
16/3mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per smussatura molto robusto per lavorazioni in tirata e in spinta.

Nota:

D_{max} . nell'utilizzo con inserti di $r = 0,4$ mm.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s h6	16 mm
Insero adatto	SO.T 0836..
Numero taglienti Z	3
Set di viti per inserti	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	110 mm
Ø D	16 mm
Ø Smussatura massima D_{max}	26,3 mm
Sporgenza totale L_1	35 mm
Serie	Softcut [®]
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro	45 grado

Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti per inserti 10 pz.	219863