

Garant**Frese per smussi GARANT Softcut[®], codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z:
20/4mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214911 20/4
GTIN	4045197853929
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per smussatura molto robusto per lavorazioni in tirata e in spinta.

Nota:

D_{max} . nell'utilizzo con inserti di $r = 0,4$ mm.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s h6	20 mm
Ø D	20 mm
Lunghezza complessiva L_{compl} .	120 mm
Numero taglienti Z	4
Sporgenza totale L_1	40 mm
Inserto adatto	SO.T 0836..
Ø Smussatura massima D_{max}	30,3 mm
Set di viti per inserti	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Serie	Softcut [®]
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro	45 grado

Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Set di viti per inserti 10 pz.	219863
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2