

**Strumento di misura per coni interni IFM, Intervallo di misurazione: 40-60mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	435172 40-60
GTIN	2050001951366
Classe articolo	46D

**Descrizione****Esecuzione:**

Strumento di misura IFM con cono di misura 90° **per determinare il Ø massimo dei coni interni**. La croce temprata del cono di misura viene inserita nel cono interno. Il Ø massimo viene determinato premendo fino alla battuta.

**Fornitura:**

Incluso comparatore.

**Nota:**

Esecuzioni speciali con altre aperture angolari disponibili su richiesta. Strumenti di misura per la misurazione dello smusso su richiesta. Comparatore e corpo base disponibili singolarmente.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	40 - 60 mm
Risoluzione	0,01 mm
Norma	DIN 878
Tutti i componenti	temprate

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Strumento di misura per smussi interni