

## Mitutoyo

**Alesametro di alta precisione per interni con comparatore, Intervallo di misurazione: 160-250 mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	435202 160-250
GTIN	4946368612546
Classe articolo	44A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Strumento autocentrante con ponte di appoggio a tre punti. Impugnatura dello strumento e del comparatore in esecuzione cromata opaca. Comparatore con cassa in plastica antiurto. Impugnatura dello strumento isolata. Per impostare il Ø del foro sullo strumento vengono utilizzate punte di contatto di diverse lunghezze e anelli riduttori intercambiabili. Punte di contatto con sfera di contatto in HM.

#### Uso:

Verifica alesaggi con il controllo della cilindricità e rotondità del Ø dei fori.

#### Fornitura:

Incluso 1 comparatore n. art. 432050 Dim. 10/58 con risoluzione 1/100 mm.

Taratura: C4

Ripetibilità senza comparatore: 0,5 µm

Profondità di misura: 250 mm

Numero di punte di contatto: 6

Larghezza disco di centraggio: 90 mm

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	160 - 250 mm
Profondità di misura	250 mm

Numero di punte di contatto	6
Ripetibilità senza comparatore	0,5 µm
Larghezza disco di centraggio	90 mm
Norma	Norma interna
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C1
Taratura	C4
Tipo di prodotto	Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

## Servizi

Rapporto di taratura Alesametro (Forma B + C) Campo di misura max. 800 mm	013520 800
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	013210 10
Marcatura incisione a laser Modello	018940

## Accessori

Comparatore Intervallo di misurazione / Ø Cassa 10/58 mm	432050 10/58
Adattatore per alesametri a 2 punti di contatto 1 pezzo Modello 90-300	439914 90-300