

**HOLEX****Manicotto di smerigliatura conico (A) grana 40 grosso, ø max. bussola ×  
Larghezza bussola: 29X30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553850 29X30
GTIN	4045197240583
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana.

**Corindone normale (A)** per qualsiasi lavoro di rettifica.

**A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma.** È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

**Uso:**

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale – anche per bordi.

**Per:**

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553830.

**Descrizione tecnica**

Bussole larghezza.	30 mm
Grana	40

Ø Manicotto max.	29 mm
Grado di finezza	grosso
Materiale abrasivo	Corindone normale
Sigla materiale abrasivo	A
Forma manicotti	a forma conica
Tipo di prodotto	Manicotto di smerigliatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

## Accessori

Supporto manicotti di smerigliatura fessurato, conico, Ø  
Gambo 6 mm Ø Max. × Lunghezza testina 29X30 mm

553830 29X30