

**Staffa di serraggio regolabile, Larghezza scanalatura a: 14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370680 14
GTIN	4020772070281
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

Staffe di bloccaggio verniciate. Altezza di serraggio regolabile in continuo con una vite di spinta (senza leva di serraggio).

**Materiale:**

Acciaio bonificato, resistenza viti 8.8. o 10.9 (a seconda della dimensione).

**Fornitura:**

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

**Descrizione tecnica**

Lunghezza scanalatura f	40 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 1412100
Distanza e punta-scanalatura	21 mm
Larghezza scanalatura a	14 mm
Altezza di serraggio h	10 - 38 mm
Lunghezza L	100 mm

Larghezza B	40 mm
Altezza H	20 mm
Modello	6314V
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio

---

## Accessori

Leva di serraggio Larghezza scanalatura a 12 mm	370750 12
-------------------------------------------------	-----------