

**Staffa di serraggio regolabile a gomito, Larghezza scanalatura a: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370720 12
GTIN	4020772071288
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Staffe di bloccaggio verniciate. Altezza di serraggio regolabile in continuo con una vite di spinta (senza leva di serraggio).

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza viti 8.8. o 10.9 (a seconda della dimensione).

Fornitura:

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

Descrizione tecnica

Distanza e punta-scanalatura	44 mm
Lunghezza scanalatura f	40 mm
Larghezza scanalatura a	12 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 1212100
Altezza di serraggio h	28 - 58 mm
Altezza H	20 mm

Lunghezza L	125 mm
Larghezza B	14 mm
Modello	6316V
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio