

Mitutoyo**Calibro a corsoio digitale da officina con coltelli posteriori, Intervallo di misurazione: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415350 500
GTIN	4946368124827
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

La misura viene visualizzata attraverso cifre di facile lettura.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e 497100.

Descrizione tecnica

Taratura	A1
Intervallo di misurazione	0 - 500 mm
Lunghezza dei becchi	150 mm
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Lettura	0,01 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,06 mm
Norma	ISO 13385

Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	021010 500
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	021000 500

Accessori

Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497100 D1
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497100 D2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497100 USB2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357