

Mitutoyo**Calibro a corsoio digitale da officina con coltelli posteriori, Intervallo di misurazione: 750mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 415350 750 |
| GTIN | 4946368124858 |
| Classe articolo | 44A |

Descrizione**Esecuzione:**

La misura viene visualizzata attraverso cifre di facile lettura.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e 497100.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------------|
| Intervallo di misurazione | 0 - 750 mm |
| Taratura | A1 |
| Lunghezza dei becchi | 150 mm |
| Ø Misura aggiuntiva interna | 20 mm |
| Lettura | 0,01 mm |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Scostamento di misura E MPE | ±0,06 mm |
| Norma | ISO 13385 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic |
| Interfaccia | Porta USB |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero |
| Metrologia | digitale |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |
| Tutti i componenti | temperate |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |

Servizi

| | |
|---|-------------|
| Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm | 021010 1000 |
| Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm | 021000 1000 |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2 | 497100 D2 |
| Cavo di collegamento Modello D2 | 497080 D2 |
| Cavo di collegamento Modello D1 | 497080 D1 |
| Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1 | 497100 D1 |
| Cavo di collegamento Modello USB2 | 497080 USB2 |
| Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2 | 497100 USB2 |
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357 | 081560 357 |