

**Calibro di profondità, Intervallo di misurazione: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418000 100
GTIN	4045197326997
Classe articolo	41Z

Descrizione**Esecuzione:**

Corsoio e nonio con graduazione incisa di facile lettura. Superfici di contatto finemente rettificate. Nonio in esecuzione cromata opaca. Corsoio dotato di una sottile punta di misura temprata (\varnothing 1,0 mm, lunghezza 8 mm). **Corsoio reversibile.**

Fornitura:

A partire da Dimensione 500 fornito di custodia.

Descrizione tecnica

Lunghezza nonio	39 mm
Intervallo di misurazione	0 - 100 mm
Misura minima a	1 mm
Lunghezza base di appoggio	50 mm
Sezione trasversale del corsoio	8×3 mm
Misura minima b	8 mm
Risoluzione	1/20 mm
Imballaggio	Astuccio
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,05$ mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Taratura	A1
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200