

**Calibro di profondità, Intervallo di misurazione: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418000 200
GTIN	4045197203588
Classe articolo	41Z

Descrizione**Esecuzione:**

Corsoio e nonio con graduazione incisa di facile lettura. Superfici di contatto finemente rettificata. Nonio in esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

A partire da Dimensione 500 fornito di custodia.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale del corsoio	8×3 mm
Lunghezza nonio	39 mm
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Risoluzione	1/20 mm
Misura minima b	7 mm
Misura minima a	5 mm
Imballaggio	Astuccio
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Taratura	A1
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200