

**Calibro a corsoio per scanalature, Intervallo di misurazione: 26-200mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 417900 26-200 |
| GTIN | 4045197203564 |
| Classe articolo | 41Z |

Descrizione**Uso:**

Per la misura di \varnothing di scanalature interne.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Lunghezza becchi di misura L | 60 mm |
| Taratura | A1 |
| Intervallo di misurazione | 26 - 200 mm |
| Risoluzione | 1/20 mm |
| Misura minima A | 3 mm |
| Misura minima B | 7 mm |
| Lettura | 0,05 mm |
| Limite di errore | 0,1 mm |
| Norma | Norma interna |
| Metrologia | analogico |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |
| Tutti i componenti | temperate |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio per scanalature |

Servizi

Rapporto di taratura
Calibri a corsoio / Calibri di profondità
Campo di misura massima 200 mm

021000 200

Certificato DAkkS
Calibri a corsoio / Calibri di profondità
campo di misura massimo 200 mm

021010 200