



## CNMG 120412 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250254 HBX130
GTIN	4045197816511
Classe articolo	22D

### Descrizione

CNMG 120412 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitrucioli: MM

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 6 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Tipo	HBX130
Impiego principale	M
Avanzamento $f$	0,05 - 0,55 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1 - 6 mm

Rompitrucioli	MM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Barra alesatrice
Serie	Portainseriti eco-QT / eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione degli inserti	neutro