

Garant
VNMG 160408, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251734 HB7415
GTIN	4045197816832
Classe articolo	21G

Descrizione

VNMG 160408 HB7415 Tipo: HB7415
 Rompitruccioli: TIS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Rompitruccioli	TIS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7415
Impiego principale	S

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura