

**Garant****VN. G 160404, Tipo: HB7415**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251802 HB7415
GTIN	4045197816849
Classe articolo	21G

### Descrizione

VN. G 160404 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucoli: TIM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 70 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7415
Profondità di taglio $a_p$	1 - 4 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 70 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucoli	TIM

Impiego principale	S
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura