


Garant
WNMG 080404, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251962 HB7415
GTIN	4045197816870
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080404 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitruccioli: TIS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7415
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Impiego principale	S
Rompitruccioli	TIS

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura