


**Garant**
**WNMG 080408, Tipo: HB7415**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251964 HB7415
GTIN	4045197816887
Classe articolo	21G

## Descrizione

WNMG 080408 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucioli: TIS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 70 m/min

## Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,1 - 0,2 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7415
Rompitrucioli	TIS
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 70 m/min
Impiego principale	S

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura