

Garant**WN.G 060404, Tipo: HB7415**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252062 HB7415
GTIN	4045197816894
Classe articolo	21G

Descrizione

WN. G 060404 HB7415 Tipo: HB7415
Rompitrucoli: TIM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 70 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Tipo	HB7415
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Rompitrucoli	TIM
Condizione di taglio	continuo

Impiego principale	S
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura