


Garant**CC. T 120404, Tipo: HB7415**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260064 HB7415
GTIN	4045197816924
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120404 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucoli: TIS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Avanzamento f	0,1 mm/gir,
Rompitrucoli	TIS
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7415
Impiego principale	S
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm

Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura