

Garant**CC. T 09T304, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260150 HB7120-1
GTIN	4045197817198
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T304 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Rompitrucoli	VM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura