

Garant
CC. T 120408, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260160 HB7120-1
GTIN	4045197817242
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1
 Rompitrucoli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Rompitrucoli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura