

**Garant****DCMT 11T302, Tipo: HB7415****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260356 HB7415
GTIN	4045197816948
Classe articolo	21G

**Descrizione**

DC. T 11T302 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucoli: TIS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 70 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,1 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 70 m/min
Impiego principale	S
Rompitrucoli	TIS
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura