

Garant
DC. T 070202, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260449 HB7120-1
GTIN	4045197817303
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	VM
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura