

**Garant****DC. T 070204, Tipo: HB7120-1**

### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260452 HB7120-1 |
| GTIN            | 4045197817310   |
| Classe articolo | 21G             |

### Descrizione

DC. T 070204 HB7120-1 Tipo: HB7120-1  
Rompitrucoli: VM  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 260 m/min

### Descrizione tecnica

|  |                   |
|--|-------------------|
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 260 m/min    |
| Tipo   | HB7120-1          |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm            |
| Condizione di taglio                             | continuo          |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Impiego principale                               | M                 |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Rompitrucioli                     | VM                    |
| Profondità di taglio $a_p$        | 0,5 - 2,5 mm          |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura  |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Codice ISO Insetto                | DCMT 070204           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 2                     |
| Tolleranza                        | M                     |
| Tipo di prodotto                  | Insetto per tornitura |