


Garant
SCMT 09T308, Tipo: HB7415

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260744 HB7415
GTIN	4045197816955
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 09T308 HB7415 Raggio di curvatura: 0,8 mm
 Tipo: HB7415
 Rompitrucioli: TIS
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1 mm
 Avanzamento f : 0,1 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	TIS
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7415
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	S

Avanzamento f	0,1 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura