


**Garant****SCMT 120408, Tipo: HB7415**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260750 HB7415
GTIN	4045197817020
Classe articolo	21G

## Descrizione

SCMT 120408 HB7415 Raggio di curvatura: 0,8 mm  
Tipo: HB7415  
Rompitrucioli: TIS  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 70 m/min

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 70 m/min
Tipo	HB7415
Impiego principale	S
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,1 mm/gir,
Rompitrucioli	TIS
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1 mm

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura