



Morsetti di bloccaggio piatti, Larghezza scanalatura a: 18mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375115 18
GTIN	4020772374174
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Struttura ribassata; posizionare il morsetto di bloccaggio piatto sul pezzo. Serrare quindi le viti di fissaggio per il banco macchina. Il pezzo viene serrato azionando la vite di serraggio.

Uso:

Per il serraggio laterale di pezzi piani e una lavorazione delle superfici senza alcun ingombro bordi. Possibilità d'impiego orizzontale e verticale.

Materiale:

Acciaio bonificato e brunito.

Descrizione tecnica

Filettatura G	M16
Forza di serraggio F_2 verticale	12,5 kN
Forza di serraggio F_1 orizzontale	25 kN
Altezza minima h_1	19 mm
Altezza massima h_2	30 mm
Altezze intermedia H_1	19 mm
Larghezza scanalatura a	18 mm
Lunghezza L	130 mm
Larghezza B	56 mm

Modello	6496
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio a compressione