



Strumento per controlli di concentricità (senza comparatore), Altezza contropunte: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	443000 50
GTIN	4030234000169
Classe articolo	46K

Descrizione

Esecuzione:**Supporto per comparatori:**

con regolazione micrometrica e foro di attacco 8 H7. Il braccio trasversale è regolabile in altezza e orientabile in tutte le direzioni.

Contropunte:

mobili. Contropunta sinistra con punta fissa, contropunta destra con punta mobile.

Banco di misura:

rettificato con precisione, con 2 scanalature a T. Per l'alloggiamento delle contropunte (tolleranza H7) o del supporto per comparatore.

Planarità a norma DIN 876/1.**Uso:**

Per misure di concentricità, rotondità, di parallelismo e di diametro.

Fornitura:

Banco di misura, supporto per comparatore. Contropunte senza prismi.

Descrizione tecnica

Lunghezza piastra base	350 mm
Lunghezza braccio trasversale	60 mm
Ø Colonna	16 mm

Larghezza piastra base	100 mm
Precisione delle contropunte e supporti	±0,01 mm
Peso	8 kg
Altezza contropunte	50 mm
Altezza complessiva senza supporto portacomparatore	110 mm
Larghezza cava H7	10 mm
Ø Braccio trasversale	16 mm
Ø Cannotti	16 mm
Altezza asta	150 mm
Distanza massima fra le punte	200 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Portata massima per coppia	10 kg
Tipo di prodotto	Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Accessori

Coppia di supporti per alberi senza centri, regolabili in altezza Per Ø Pezzo max. 32 mm	443050 32
Coppia di supporti per alberi senza centri Per altezza contropunte 50/75 mm	443160 50/75
Supporto snodato con tassello Profondità arco 200 mm	443295 200
Supporto snodato con tassello Profondità arco 130 mm	443295 130