

Garant**Fresa rotativa Z9 – molto grossa (non ferrosi/AI), HM, Modello: L0820****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540709 L0820
GTIN	4045197679826
Classe articolo	51D

Descrizione**Esecuzione:** \varnothing codolo 6 mm.

Le fresa rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. **Forma conica tonda (KEL).**

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

 \varnothing gambo: 6 mm

Descrizione della forma: Conica tonda

 \varnothing testa: 8 mm

Lunghezza della testina: 20 mm

Lunghezza complessiva: 60 mm

 \varnothing gambo: 6 mm**Descrizione tecnica**

\varnothing Testa	8 mm
Lunghezza complessiva	60 mm
Forma	L0820
Sigla della dentatura	Z9
Descrizione della forma	Conica tonda

Grado di finezza della dentatura	molto grossa (non ferrosi / Al)
Ø Gambo	6 mm
Lunghezza della testina	20 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		