



Strumento per controlli di concentricità (senza comparatore), Altezza contropunte: 100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	443000 100
GTIN	4030234000183
Classe articolo	46K

Descrizione

Esecuzione:**Supporto per comparatori:**

con regolazione micrometrica e foro di attacco 8 H7. Il braccio trasversale è regolabile in altezza e orientabile in tutte le direzioni.

Contropunte:

mobili. Contropunta sinistra con punta fissa, contropunta destra con punta mobile.

Banco di misura:

rettificato con precisione, con 2 scanalature a T. Per l'alloggiamento delle contropunte (tolleranza H7) o del supporto per comparatore.

Planarità a norma DIN 876/1.**Uso:**

Per misure di concentricità, rotondità, di parallelismo e di diametro.

Fornitura:

Banco di misura, supporto per comparatore. Contropunte senza prismi.

Descrizione tecnica

Altezza contropunte	100 mm
∅ Braccio trasversale	16 mm
Altezza complessiva senza supporto portacomparatore	200 mm

Lunghezza piastra base	700 mm
Larghezza piastra base	180 mm
Lunghezza braccio trasversale	125 mm
Distanza massima fra le punte	450 mm
Ø Colonna	22 mm
Precisione delle contropunte e supporti	±0,01 mm
Altezza asta	200 mm
Peso	35 kg
Ø Cannotti	22 mm
Larghezza cava H7	12 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Portata massima per coppia	20 kg
Tipo di prodotto	Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Accessori

Coppia di supporti per alberi senza centri, regolabili in altezza Per Ø Pezzo max. 65 mm	443050 65
Coppia di supporti per alberi senza centri Per altezza contropunte 100 mm	443160 100