

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250612 20/11
GTIN	4045197861719
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Dimensione codolo	20 mm
Set spine elastiche	259047 3
Sottopiacchetta	259031 7
Codice ISO portautensile	PDNNR/L 2020K11
Ampiezza funzionale L ₄	10 mm
Set di molle	259044 4
Vite per leva	259018 6
Lunghezza complessiva L	125 mm
Leva	259015 7
Inserto adatto	DN.. 1104..
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	63 grado

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per leva Modello 6	259018 6
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Leva Modello 7	259015 7
Sottoplacchetta Modello 7	259031 7
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Set di molle 10 pezzi Modello 4	259044 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500