

**Calibro di profondità con tallone fisso, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418500 300
GTIN	4045197203700
Classe articolo	41Z

Descrizione**Esecuzione:**

Nonio in esecuzione cromata opaca. Corsoio e nonio con graduazione incisa di facile lettura. Corsoio sottile con estremità a squadra con graduazione bifacciale. Utilizzo **come calibro di profondità normale** mediante inversione del corsoio. Superfici di contatto finemente rettificate.

Fornitura:

Dimensione 500L fornito di custodia.

Descrizione tecnica

Lunghezza nonio	39 mm
Lunghezza base di appoggio	150 mm
Sezione trasversale del corsoio	12x4 mm
Dimensione gancio b	10 mm
Dimensione gancio a	28 mm
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Risoluzione	1/20 mm
Imballaggio	Astuccio
Scostamento di misura E MPE	±0,08 mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Taratura	A2
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Certificato DAkkSCalibro di profondità con tallone fisso campo di misura massimo 300 mm	021230 300
Rapporto di taraturaCalibri di profondità con tallone fisso Campo di misura massima 300 mm	021220 300