

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250613 20/15
GTIN	4045197861795
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	35 mm
Vite per leva	259018 7
Inserto adatto	DN.. 1506..
Dimensione codolo	20 mm
Set spine elastiche	259047 2
Sottoplacchetta	259031 28
Misura inserto	15 mm
Codice ISO portautensile	PDNNR/L 2020K15
Leva	259015 8
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	12 mm
Set di molle	259044 2
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	63 grado

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Sottoplacchetta Modello 28	259031 28
Leva Modello 8	259015 8
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Vite per leva Modello 7	259018 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500