

**Calibro di profondità con tallone fisso, Intervallo di misurazione: 500Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418500 500L
GTIN	4045197203724
Classe articolo	41Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Nonio in esecuzione cromata opaca. Corsoio e nonio con graduazione incisa di facile lettura. Corsoio sottile con estremità a squadra con graduazione bifacciale. Utilizzo **come calibro di profondità normale** mediante inversione del corsoio. Superfici di contatto finemente rettificate.

**Fornitura:**

Dimensione 500L fornito di custodia.

**Descrizione tecnica**

Dimensione gancio b	10 mm
Dimensione gancio a	36 mm
Sezione trasversale del corsoio	20×5 mm
Risoluzione	1/20 mm
Lunghezza nonio	39 mm
Intervallo di misurazione	0 - 500 mm
Lunghezza base di appoggio	250 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Scostamento di misura E MPE	±0,1 mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Taratura	A2
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

**Servizi**

Rapporto di taratura Calibri di profondità con tallone fisso Campo di misura massima 500 mm	021220 500
Certificato DAkkS Calibro di profondità con tallone fisso campo di misura massimo 500 mm	021230 500