

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	32 mm
Sottoplacchetta	259031 37
Lunghezza complessiva L	150 mm
Set di molle	259044 6
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	22 mm
Leva	259015 12
Codice ISO portautensile	PSBNR/L 2525M15
Misura inserto	15 mm
Set spine elastiche	259047 4
Vite per leva	259018 11
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	SN.. 1506..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500