

Garant**Micrometro, Intervallo di misurazione: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420402 75-100
GTIN	4045197367358
Classe articolo	41B

Descrizione**Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.**Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Tamburo graduato	19 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Numero di aste di regolazione	1
Taratura	B2
Norma	DIN 863

Frizione sensitiva	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75
---	-----------