



Fresa rotativa Z3 – media, con rompitruciolo, HSS, Modello: G1630



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 540800 G1630 |
| GTIN | 4045197156181 |
| Classe articolo | 52D |

Descrizione

Esecuzione:

Ø codolo 6 mm.

Frese rotative in acciaio superrapido HSS per impieghi a maggior rischio di vibrazione. **Forma a punta** (SPG).

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Lunghezza complessiva | 70 mm |
| Ø Testa | 16 mm |
| Descrizione della forma | a punta |
| Forma | G1630 |
| Ø Gambo | 6 mm |
| Sigla della dentatura | Z3 |
| Tipo di dentatura | con rompitruciolo |
| Grado di finezza della dentatura | medio |
| Lunghezza della testina | 30 mm |
| Serie | Dentatura Z3 |
| Materiale da taglio | HSS |

Tipo di prodotto

Fresa rotativa