

Mitutoyo
Micrometro, Intervallo di misurazione: 125-150mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420500 125-150
GTIN	4946368214986
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

A partire da Dim. 100–125, con arco in ghisa verniciata.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Esecuzione superficie di contatto	Con riporto in metallo duro
Passo vite angolare	1/50 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Intervallo di misurazione	125 - 150 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Taratura	B2

Limite di errore	3 μm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022050 200
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022040 200